

S P E C Y F I K A C J A P R O D U K T U

Skład	Poliester 80% + Nylon 20%
Rodzaj cięcia	LASER
Poziom czystości	ISO Klasa 4-8 FED STD Klasa 10-100 000 GMP Klasa A-D



Opis produktu

Ściereczki PURITECH model PRT-2091NV zostały wyprodukowane z najwyższej jakości mikrowłókien poliestrowych i nylonowych. Ich unikalna struktura zapewnia maksymalną styczność ściereczki z czyszczoną powierzchnią i gwarantuje wysoką skuteczność wycierania oraz wydajność czyszczenia. Tkanina zastosowana w modelu PRT-2091NV powstaje w środowisku cleanroom, gdzie poddawana jest procesom cięcia, prania, suszenia i pakowania. Zaawansowany technologicznie cykl produkcyjny zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu produktu i pozwala uzyskać ściereczkę o najwyższych parametrach czystości.

Cechy i zalety

Niepyłące	minimalna ilość włókien i cząstek wydzielanych do otoczenia dzięki termicznemu uszczelnieniu czterech krawędzi laserem, wypraniu w wodzie dejonizowanej o wartości 17 MΩ i zapakowaniu w cleanroom ISO klasa 4 (FED klasa 10).
Bezpieczne	miękkie i delikatne dla czyszczonych powierzchni, zalecane do najbardziej wyrafinowanych obiektów.
Wytrzymałe	odporne na strzępienie i rozdarcia nawet w kontakcie z szorstką powierzchnią dzięki zwartej strukturze tkaniny.
Uniwersalne	można stosować na sucho oraz z IPA, etanolem, metanolem.
Chłonne	znakomita absorpcja i zatrzymywanie wchłoniętych cieczy.

Środowisko cleanroom

NORMA	Zastosowanie ściereczek PRT-2091NV								
ISO	ISO Klasa 1	ISO Klasa 2	ISO Klasa 3	ISO Klasa 4	ISO Klasa 5	ISO Klasa 6	ISO Klasa 7	ISO Klasa 8	ISO Klasa 9
FED STD			1	10	100	1 000	10 000	100 000	
GMP					A/B		C	D	

Przykładowe zastosowanie

- Czyszczenie powierzchni pomieszczeń cleanroom, sprzętu laboratoryjnego i innych elementów wyposażenia CR.
- Czyszczenie narzędzi, urządzeń, materiałów wnoszonych do cleanroom (np. laptopów, telefonów).
- Czyszczenie delikatnych i wrażliwych powierzchni, w tym urządzeń optycznych.
- Czyszczenie organicznymi związkami chemicznymi (IPA, etanol, metanol).
- Czyszczenie linii montażowych i technologicznych (np. LCD).
- Nakładanie i usuwanie smarów, past, klejów oraz innych roztworów.
- Wchłanianie rozlanych cieczy.

Przykładowe branże

Elektronika/mikroelektronika	Produkcja półprzewodników	Przemysł optyczny
Lotnictwo	Motoryzacja	Przemysł jachtowy
Przemysł biotechnologiczny	Przemysł farmaceutyczny	Produkcja wyrobów medycznych
Laboratoria przemysłowe/biologiczne	Przemysł kosmetyczny	Przemysł spożywczy
Konserwacja dzieł sztuki	Poligrafia	Serwis wyświetlaczy

Dane techniczne

Właściwość	Wartość	Metoda badania*
Waga (m ² szt.)	> 240 g/m ² > 12,50 g/szt.	PTM-02
Grubość	0,50–0,56 mm	PTM-03
Chłonność (ml/g)	> 1,80 ml/g	PTM-04-1
Chłonność (ml/m ²)	> 450 ml/m ²	PTM-04-2
Cząstki LPC (≥ 0,5 µm)	< 300 szt./ml (1 arkusz)	PTM-09
Cząstki lotne (≥ 0,3 µm)	< 400 szt./stopa ³ (10 arkuszy)	PTM-06
Włókna (≥ 100 µm)	< 7 szt./1 arkusz	PTM-08
Jony metalu (Na ⁺ ; Ca ⁺⁺)	< 5 ppm	ICP-AES
Aniony (Cl ⁻ ; PO ₄ ; SO ₄)	< 5 ppm	IC

*PTM – metoda testowa PURITECH.

*ICP-AES | IC – test jonowy jest przeprowadzany regularnie przez jednostkę zewnętrzną.

Uwaga

Prezentowane w tabeli dane techniczne są wartościami testowymi właściwymi w momencie publikacji. Z uwagi na różnice mogące wystąpić w przyjętych metodach badawczych oraz w sprzęcie stosowanym do przeprowadzenia testów, wiarygodne porównanie produktów można uzyskać tylko poprzez testy "side-by-side" przeprowadzone w tym samym obiekcie badawczym i na tych samych warunkach.

Odporność na chemikalia

Kwasy	Fluorowodór (HF)	✗
	Kwas siarkowy (H ₂ SO ₄)	✗
	Kwas solny (HCl)	✗
Zasady	Wodorotlenek potasu (KOH)	✓
	Wodorotlenek sodu (NaOH)	✓
	Woda amoniakalna (NH ₄ OH)	✓
Związki organiczne	IPA (> 99,5%)	✓
	Aceton (> 99,5%)	✗
	Nitrobenzen	✗
	Trichloroetylen	✗
	Etanol	✓
	Metanol	✓

Informacje dodatkowe

Rozmiar listka	23 x 23 cm (9 x 9")	Ilość szt./op.	50	Rozmiar kartonu	49 x 25 x 30 cm
Typ pakowania	📦 ułożone w stos	Ilość op./karton	20	Waga kartonu	14,5 kg

Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru listka i sposobu pakowania do wymagań indywidualnych Klienta.

Ściereczki do cleanroom

RIMTEQ
jakość bez kompromisów

ul. Bukowa 27, 87-100 Toruń
tel: 663 883 227 | 667 594 499
e-mail: info@rim-teq.com
www.rim-teq.com